

We test, You produce

F6900-EC

LEKTESTMACHINE MET VACUÛMDRUKVAL

De **F6900-EC** is ontworpen voor niet-destructieve integriteitstests van verpakkingen en is geschikt voor laboratoriumtoepassingen, statistische doeleinden en offline testen. Dankzij de uitgebreide specificaties, waaronder de nieuwste ontwikkelingen van ATEQ op het gebied van vacuümdrukvaltechnologie en de gebruiksvriendelijke interface, is het een uiterst veelzijdig instrument.

Het meetsysteem volgt de goedgekeurde industriestandaard "ASTM F2338-09 – Standaardtestmethode voor niet-destructieve detectie van lekken in verpakkingen".

Deze testmethode is erkend als een consensusnorm door de U.S. Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH), met ingang van 31 maart 2006.

VOORDELEN

- DUBBELE TRANSDUCERTECHNOLOGIE
- KLEIN INTERN TESTVOLUME (MINDER DAN 7 ML)
- AANGEPASTE TESTKAMER



Toepassingen

Farmaceutica, vloeibare vormen, ampullen, BFS, flessen, karp...



F6900-EC

LEKTESTMACHINE MET VACUÛMDRUKVAL

Functies

- Online of offline
- ASTM F2338-09
- Roestvrij staal
- Testgevoeligheid (minder dan 1µm)
- Differentieel vacuüm decay
- Niet-invasieve en niet-destructieve testmethoden.
- Kosteneffectieve oplossing
- HMI Realtime weergave van de testcycle

OPTIES


- Gekalibreerde flowmeter
- Testkamer
- Aansluitingen

Specificaties technische

Fysiek	Gewicht: 24 kg Afmetingen: (WxHxD) 450 x 550 x 356 mm
Interface	Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en intuïtieve menugestuurde bedieningselementen.
Elektrische voeding	100- 240 V WISSELSTROOM / 50W
Luchttoevoer	Testdruk: Absoluut 1Torr Schone en droge lucht vereist Toe te passen luchtkwaliteitsnorm (ISO8573-1)
Temperatuur	In bedrijf: + 0°C bij + 45°C Opslag: 0°C bij + 60°C


Display

- Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en intuïtieve menugestuurde bediening voor de operator.



TLC 60
Afstandsbediening

TLC 600
Afstandsbediening



Toepassing	Farmaceutisch, vloeibare vormen, ampullen, BFS, flessen, carpules
Inspectiemethode	Geautomatiseerd inline
Type verpakking	Zakjes en flexibele verpakkingen, stickpacks
Verpakkingsmateriaal & combinaties	Folie, kunststof, poly, film, aluminium
Testsysteem	Dubbele transducertechnologie
Testmethode	Differentieel vacuümdrukval
Testgevoeligheid	0,01 ccm (benaderde lekdiameter: 1 micron)
Testresultaten/resolutie	Goedgekeurd/Afgekeurd-resultaat in mbar- en Pascal-eenheden
Beveiliging met wachtwoord	Ja
Internettoegang uitschakelen	Ja
Gegevensverzameling	Weergave op touchscreen en elektronisch beschikbaar

